

Cavo da USB-A a Lightning da 1m durevole - bianco ad angolo retto a 90° in fibra aramidica - Robusto e resistente cavo di alimentazione/sincronizzazione da USB tipo A a Lightning con certificazione Apple MFi per iPad/iPhone 12

ID prodotto: RUSBLTMM1MWR



Questo cavo USB a Lightning con angolare è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura, il connettore con angolare del cavo Lightning consente di accedere facilmente al dispositivo mobile anche durante la ricarica.

Dotato di rinforzo in fibra aramidica Kevlar®, questo resistente cavo Lightning è protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni e resiste quindi alla flessione senza stiramenti eccessivi.

<ol>

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar e alla schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard</ol>

Realizzato in modo da evitare che il connettore si separi dalla guaina del cavo, il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.<ol>

- Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza

il punto di connessione

- Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi </ol>

Il cavo Lightning RUSBLTMM1MWR è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

<small>Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company. </small>

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning
- Invio di messaggi, lavoro o giochi senza l'intralcio dei cavi
- Facile accesso sia in modalità verticale che orizzontale

### Caratteristiche

- **DUREVOLE:** Cavo Lightning da 1m per impieghi intensivi in fibra aramidica di Kevlar per un'elevata resistenza alla trazione. Cavo duraturo, resistente ed affidabile testato per resistere a più di 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000+ inserimenti
- **CAVO FLESSIBILE:** il rivestimento in TPE assorbe le sollecitazioni indotte da frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il filo e il connettore durevole proteggono questo cavo dall'usura dovuta all'uso frequente in auto
- **CONNETTORE DESTRO ANGOLATO:** il connettore a 90 gradi elimina la tensione e protegge la porta Lightning di iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideale per uso in auto, scrivania, aula o con POS fissi
- **CERTIFICATO APPLE MFI :** carica veloce e affidabile da caricabatterie/porta USB-A a dispositivi Lightning inclusi Airpod, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Supporta il trasferimento dati USB 2.0 480 Mbps
- **SPECIFICHE DEL CAVO:** Lunghezza 1m | Colore: bianco | Connettori: Lightning angolato a USB-A | Prestazioni: USB 2.0 | Rinforzo: fibra aramidica | Tipo di guaina: TPE | Schermatura: Al-Mylar | Garanzia: 2 anni

---

Hardware

Norme di garanzia      2 Years

Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	Connettore lightning Apple (8 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Con angolare
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	2.0 in [50.0 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

---

#### Contenuto della confezione



Incluso nella  
confezione

Cavo Lightning da 1 m

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

