

2m strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12

Produkt-ID: RUSBLTMM2M



Dieses USB zu Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte stand. Das robuste Kabel wurde getestet, um harter Beanspruchung und dem Einsatz im Winter und Sommer im Auto standzuhalten. Es ist ein Muss für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.

Das langlebige Lightning-Kabel hat eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. Dadurch kann sich das Kabel auch biegen, ohne überdehnt zu werden, und der Kern des Kabels wird gestärkt.

- Aramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht
- Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlich

Das Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen bei einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss resistent gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.

- Lightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte

- Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle
- Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°

StarTech.com führt gründliche Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über ein umfassendes Produkt-Know-how und arbeiten direkt mit den StarTech.com-Ingenieuren zusammen, um unseren Kunden sowohl vor als auch nach dem Kauf Unterstützung zu bieten.

RUSBLTMM2M ist ein Apple MFi-zertifiziertes Lightning-Kabel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

Merkmale

- **KABELSPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2m | Farbe: weiß | Anschlüsse: Lightning & USB-A | Leistung: USB 2.0 480Mbps | Verstärkung: Aramidfaser | Mantelart: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | 2 Jährige Unterstützung
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. Langlebige Drähte und Stecker schützen dieses Lade- und Synchronisationskabel vor Abnutzung durch häufigen Gebrauch z.B. im Auto
- **APPLE MFI CERTIFIED:** USB-A auf Lightning Adapterkabel für garantiert schnelles und zuverlässiges Laden/Synchronisieren vom USB-A Ladeanschluss für Lightning-Geräte einschließlich iPhones Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING-GERÄTE AUFLADEN:** Kompatibel mit Geräten, die mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet sind, inkl. AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse und Siri Remote
- **DAUERHAFT:** 2 m Hochbelastbares Kabel mit Aramidfasern für eine hohe Zugfestigkeit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kabels - Langlebiges Kabel, das getestet wurde, um mehr als 10000 Biegezyklen bei 180° und mehr als 5000 Einsteckvorgängen standzuhalten

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe Weiß

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 22/32 AWG

Kabellänge 6.6 ft [2 m]

Produktlänge 6.6 ft [2.0 m]

Produktbreite 0.6 in [1.5 cm]

Produkthöhe 0.2 in [0.5 cm]

Produktgewicht 1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 7.2 in [18.4 cm]

Paketbreite 3.0 in [7.6 cm]

Pakethöhe 1.3 in [3.3 cm]

Versandgewicht 2.8 oz [80.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB- auf Lightning-Kabel
--------------------	------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.