

Cavo da USB a Lightning da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

ID prodotto: RUSBLTMM2M



Questo cavo USB a Lightning è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo resistente cavo Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

Caratteristiche principali del cavo<ol>

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente</ol>

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

Caratteristiche principali del connettore<ol>

- Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione

- Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il cavo Lightning RUSBLTMM2M è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

### Caratteristiche

- Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana.
- Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica.
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi.
- Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido.
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato.

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

<b>Prestazioni</b>		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Connettore/i</b>		
	Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	Connettore B	Connettore lightning Apple (8 pin)
<b>Caratteristiche fisiche</b>		
	Colore	Bianco
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	22/32 AWG
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
	Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
	Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]
<b>Informazioni confezione</b>		
	Package Length	7.3 in [18.5 cm]
	Package Width	3.0 in [75.0 mm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70.0 g]
<b>Contenuto della confezione</b>		
	Incluso nella confezione	Cavo USB a Lightning

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.