

Cable Resistente USB-A a Lightning de 30 cm Negro - Cable de Sincronización y Carga USB Tipo A a Lightning con Fibra de Aramida Resistente - Certificado MFi de Apple - para iPad/iPhone 12

ID del Producto: RUSBLTMM30CMB



Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Probado para soportar el desgaste extenuante y el uso en invierno y verano en el coche, el cable robusto es un elemento imprescindible tanto para aplicaciones de negocios como de consumo.

El duradero cable Lightning cuenta con un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de los dobleces frecuentes y las torsiones. Esto también permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso, y refuerza el núcleo del cable.

Características Principales del Cable

- La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad
- Protección contra las EMI (interferencias electromagnéticas) con lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado
- La cubierta del cable de TPE (elastómero termoplástico) es más suave y flexible que un cable de PVC estándar y respetuosa con el medio ambiente

El cable está construido para evitar que el conector se separe de la cubierta. El moldeado de alivio de tensión extra largo está probado para soportar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°. Además, la moldura interior mejorada resiste el agrietamiento y reduce los daños en el cable.

Características Principales del Conector

- El conector Lightning proporciona 12W para cargar sus dispositivos iOS

- El escudo metálico protege la placa de circuito de EMI y refuerza el punto de conexión
- Alivio de tensión probado para tolerar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

La empresa lleva a cabo pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar que cumplen o superan los estándares de la industria, proporcionando productos de alta calidad a los clientes. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con los ingenieros para proporcionar apoyo a los clientes tanto en la fase de preventa como en la de postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

- DURABLE: Cable Lightning de 30 cm con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión. Mejor fiabilidad y larga vida del cable. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones
- CABLE FLEXIBLE: La cubierta de TPE absorbe la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste provocado por el uso frecuente en el coche
- CERTIFICACIÓN APPLE MFI: Garantiza una carga/sincronización rápida y fiable desde el puerto cargador USB Tipo-A para dispositivos lightning, incluyendo iPhones Pro/Max/Mini/XR hasta iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- CARGUE DISPOSITIVOS CON PUERTO LIGHTNING: Compatible con dispositivos equipados con puerto Lightning, incluyendo Airpods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse y Siri Remote
- ESPECIFICACIONES DEL CABLE: Longitud: 30 cm - Color: Negro - Conectores: Lightning y USB-A - Rendimiento: USB 2.0 480Mbps - Refuerzo: Fibra de aramida - Tipo de cubierta: TPE - Cubierta: Al-Mylar

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - Conecotor Apple Lightning (8 pines)
	1 - Conecotor Apple Lightning (8 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	0.3 in [6.6 mm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.4 oz [12.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-A a Lightning

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

