

Cavo da USB-A a Lightning da 30cm nero - Robusto e resistente cavo di alimentazione/sincronizzazione in fibra aramidica da USB tipo A da Lightning - Certificato Apple MFi per iPad/iPhone 12

ID prodotto: RUSBLTMM30CMB



Questo cavo USB a Lightning è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo resistente cavo Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte delle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

Caratteristiche principali del cavo

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

Caratteristiche principali del connettore<

- Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS

- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione

- Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il cavo Lightning RUSBLTMM30CMB è dotato di certificazione Apple MFi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- DUREVOLE: Cavo Lightning da 30cm per impieghi intensivi in fibra aramidica per un'elevata resistenza alla trazione. Cavo duraturo, resistente ed affidabile testato per resistere a più di 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000+ inserimenti
- CAVO FLESSIBILE: il rivestimento in TPE assorbe le sollecitazioni indotte da frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il filo e il connettore durevole proteggono questo cavo dall'usura dovuta all'uso frequente in auto
- CERTIFICATO APPLE MFI: cavo adattatore da USB-A a Lightning per una ricarica/sincronizzazione veloce e affidabile garantita per dispositivi Lightning tra cui iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- CARICA I DISPOSITIVI LIGHTNING: Robusto cavo corto di ricarica per dispositivi dotati di porta lightning, inclusi Airpod, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso con docking stations
- SPECIFICHE DEL CAVO: Lunghezza 30cm - Colore: nero - Connatori: Lightning e USB- A - Prestazioni: USB 2.0 480Mbps - Rinforzo: Fibra aramidica - Tipo di guaina: TPE - Schermatura: Al-Mylar

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Larghezza prodotto	0.3 in [6.6 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.0 in [7.5 cm]
Larghezza del Pacco	6.6 in [16.7 cm]

Altezza del Pacco 0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB-A a Lightning

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

