

Premium USB-A naar Lightning Kabel 30cm Zwart - USB Type A naar Lightning Charge & Sync Oplaadkabel - Verstevigd met Aramide Vezels - Apple MFi Gecertificeerd - iPad Air iPhone 12

Productcode: RUSBLTMM30CMB



Deze USB naar Lightning kabel is bestand tegen het dagelijkse intensieve gebruik bij het opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. Deze robuuste kabel werd getest om zware slijtage te doorstaan in veeleisende omstandigheden (bv. dagelijks in de auto) en is dan ook een must-have voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

De duurzame Lightning kabel is versterkt met een kabelkern uit aramidevezel die zorgt voor extra versteviging en de kabel beschermt tegen veelvuldig buigen en draaien. Door de unieke karakteristieken van aramidevezels kan de kabel flexibel gebogen worden zonder dat deze hierbij overbelast geraakt.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleiders verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met gevlochten aluminium-mylar folie
- TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is zachter en flexibeler dan een standaard PVC mantel en milieuvriendelijker.

De kabel is speciaal ontworpen om te voorkomen dat de connector kan loskomen van de kabelmantel. De trekontlasting - aan het uiteinde waar kabel en connector samenkomen - is extra lang gemaakt en bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°. Bovendien is de verbeterde binnenbekleding zeer scheurbestendig waardoor de kans op schade aanzienlijk vermindert.

- Lightning connector biedt 12W voor het opladen van uw iOS apparaten
- Metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en verstevigt de connector

- Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industrienormen of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw mobiele lightning apparaten op

Eigenschappen

- **DUURZAAM:** 30cm Premium Lightning-kabel verstevigd met aramidevezel voor een hoge treksterkte en een langere levensduur; Getest om 10.000+ buigcycli bij 180° en 5000+ keer inpluggen te doorstaan
- **FLEXIBELE KABEL:** De TPE-mantel absorbeert de spanning bij frequente buigbelasting zonder de kern van de kabel te beschadigen. De duurzame materialen beschermen deze laad- en synchronisatiekabel tegen slijtage door frequent gebruik in de auto
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** USB-A naar Lightning adapterkabel voor gegarandeerd snel en betrouwbaar opladen/sync via USB-A oplaadpoort voor Lightning apparaten, waaronder iPhones Pro/Max/Mini/XR tot iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** USB-A naar Lightning kabel voor het snel en betrouwbaar opladen van Lightning-apparaten. Geschikt voor o.a. iPhone 12 Pro Max, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini; Ideaal voor gebruik in oplaadstations
- **SPECS:** Lengte: 30cm - Kleur: Zwart - Connectors: Lightning & USB-A - USB 2.0 480Mbps - Versterking: Aramidevezel - Kabelmantel: TPE - Kabelafscherming: Al-Mylar

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel

	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
		1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	22/32 AWG
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	11.8 in [30.0 cm]
	Breedte product	0.3 in [6.6 mm]
	Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.4 oz [12.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	3.0 in [7.5 cm]
	Breedte Verpakking	6.6 in [16.7 cm]
	Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-A naar Lightning kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.