

## 2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Productcode: S2510BPU337



Deze slanke schijfbehuizing in zakformaat is speciaal ontworpen voor 7 mm schijven, waardoor u uw dunne harde schijf of solid state drive kunt veranderen in een externe opslagoplossing, die is aangesloten via een voor UASP geschikte USB 3.0 poort. Door dit dunne, maar duurzame ontwerp is de behuizing bij uitstek geschikt voor uw 7 mm schijven waardoor elke schijfbeweging in de behuizing wordt geëlimineerd, wat een probleem zou kunnen zijn bij een losser zittende behuizing.

Om tijd te besparen bij de datatransmissie van en naar uw 7 mm SSD of HDD, ondersteunt deze UASP-behuizing transmissiesnelheden die tot 70% hoger zijn dan traditionele USB 3.0, bij gebruik van een UASP-hostcomputer.

Daarnaast heeft de behuizing een USB-voeding, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen, en dus een accessoire minder voor onderweg.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BPU337 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

### Eigenschappen

- Ondersteunt 7 mm hoge schijven
- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Installatie zonder gereedschap
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compatibel met USB-revisie 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in

Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10%RV ~ 95%RV

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof



Max. schijfhoogte	0.3 in [7 mm]
Lengte product	5.0 in [12.6 cm]
Breedte product	3.1 in [80 mm]
Hoogte product	0.4 in [9.5 mm]
Gewicht product	1.6 oz [44 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	3.7 in [93 mm]
Package Height	1.7 in [44 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 naar 2,5 inch SDD/HDD-behuizing
	USB 3.0-kabel
	Installatiepad voor 5 mm schijven
	Installatiehandleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

