

USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD schijven

Productcode: SDOCK1EU3P



Maak maximaal gebruik van uw SATA-schijven. Met deze standalone wisser-dock kunt u 2,5" en 3,5" solid-state drives of harde schijven wissen zonder aansluiting op een hostcomputer, waardoor u uw SATA-schijf gemakkelijk opnieuw of voor andere doeleinden kunt gebruiken. Voor nog meer gemoedsrust biedt het dock een afdrukbare bevestigingsoptie, wanneer de data veilig zijn gewist.

Het wisser-dock fungeert ook als een single-bay dock voor uw SATA-schijf met snelle USB 3.0 prestaties, ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Dankzij door de bedrijfstak erkende wismodi kunt u er zeker van zijn dat de standalone wisser de data op uw 2,5" of 3,5" SSD of HDD opruimt, wist of opschoont.

Het wisser-dock ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

U kunt via het wisser-dock verbinding maken met een RS232 seriële printer, waarna u een record van de wisprocedure en een bevestiging van het succesvol wissen kunt printen. Deze functie is ideaal voor IT-technici, systeembeheerders of afdelingen die een bevestiging nodig hebben dat gevoelige of betrouwbare informatie is gewist. Op de afdruk staat de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus. Deze schijfwisser zorgt ervoor dat gegevens worden opgeschoond (veilig gewist), wat wordt vereist door overheidsinstanties en organisaties met strenge richtlijnen voor het verwijderen van gegevens. Opschonen ('purging') is een zeer veilige methode om gegevens van uw opslagapparaat te wissen, die voldoet aan de NIST 800-88 Rev. 1 media-opschoningsnorm die door het National Institute of Standards and Technology is vastgesteld.

IT-technici en zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Het dock heeft één SATA bay met bovenlader voor gemakkelijke schijf toegang, waardoor u snel data naar een harde schijf of solid-state drive kunt back-uppen of overdragen.

Door ondersteuning van SATA I en II en schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB), is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5" en 3,5" SATA SSD of HDD.

Het wisser-dock is ook geschikt voor mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter:

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

Het wisser-dock is OS-onafhankelijk waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.

De TAA-conforme SDOCK1EU3P heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig data willen wissen om hun SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken
- Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven
- IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk veilig wissen zonder dat een hostapparaat vereist is
- Ondersteunt een seriële printer (RS232) voor het printen van een procedurerecord en wisbevestiging
- Snelle toegang tot bestanden via USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt de meeste 2,5 en 3,5 inch SATA HDD's en SSD's
- Ondersteunt ook 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter

- TAA-compatibel
- 9 wismodi inclusief: Quick Erase en NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrites - voldoet aan de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (5220.22-M)
- Ondersteunt SATA I en II
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt hotswappen van schijven
- Geïntegreerd LCD-scherm en menunavigatieknoppen
- Voeding en activiteit LED

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase



		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Max. schijfcapaciteit		Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM
Hot-swappable		Ja
<hr/>		
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Andere aansluiting(en)	DB 9-pin Serial
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor het afdrucken van kassabonnen via de RS232 seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer controle taal ondersteunt.
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2-regel LCD-scherm aan de bovenkant
		Voeding & activiteit LED
		HPA/DCO Detect LED
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.4 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Vermogensopname	60
<hr/>		

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	4.8 in [12.3 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	23.2 oz [656 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	14.8 in [37.6 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 lb [2.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	harde-schijf-wisser & USB 3.0 dock
	USB 3.0-kabel
	Universele voedingsadapter
	voedingsadapter stekker (VS/EU/GB/AU)
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.