

USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Produkt-ID: SDOCK2U313



StarTech.com

Erreichen Sie unvergleichliche Leistung und Speicherkapazität dank dieser USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Dockingstation für zwei Laufwerke. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 12 TB (6 TB pro Laufwerk).

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke.

Die Dockingstation für zwei Laufwerke wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in ein SATA-Festplatten-Dock einsetzen.

Die SDOCK2U313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Perfekt für Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Praktisch für Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Greifen Sie auf Daten auf zwei 2,5-/3,5-Zoll-SATA SDD/HDDs über ultraschnelles USB 3.1 Gen 2 zu
- Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- USB Type A-Schnittstelle für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x
- Bauweise mit zwei Schächten für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßtaste für einfachen Laufwerkszugriff
- UASP-Unterstützung für optimale Leistung
- Unterstützt hohe Laufwerkskapazität von 12 TB (6 TB pro Schacht)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar

Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	2
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	2
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom
	HDD-Aktivität

Strom



Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.3A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3000 mA
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	5.2 in [13.2 cm]
Produktbreite	5.8 in [14.8 cm]
Produkthöhe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	17.7 oz [502 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.7 in [12 cm]
Versandgewicht	34.6 oz [980 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1 Dual-Drive HDD Dock
	USB 3.1-A-zu-B-Kabel (104 cm)
	Universal-Stromadapter - 126 cm (Kabel)
	Netzadapterstecker (NA/EU/GB/AUS)
	Kurzanleitung für Installation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

