

Docking Station per Hard Disk a 2 Slot - Dock USB 3.0 per SSD/HDD SATA I/II/III da 2.5" e 3.5" - Docking Station USB per 2 Hard Drive SSD/HDD con Hot-Swap e Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCK2U33



La docking station per due dischi rigidi SATA 2,5/3,5" SDOCK2U33 consente il collegamento e la commutazione dei dischi dal computer desktop o laptop in contemporanea, utilizzando una singola porta USB.

La docking station per dischi rigidi presenta pulsanti di accensione indipendenti per ciascuna unità consentendo di utilizzare ogni disco rigido separatamente. Ciò offre la libertà di effettuare la commutazione a caldo di un'unità inattiva, con un notevole risparmio di tempo.

È possibile aumentare il valore della docking station per disco rigido con l'aggiunta dell'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), permettendo il facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE 2,5 o 3,5" in un dock per disco rigido SATA.

Compatibile con Qualsiasi Dimensione o Formato di File

Compatibile con HDD e SSD SATA da 2,5" e/o 3,5" di qualsiasi dimensione e formato di file riconosciuti dal sistema host. Questo dock funziona con qualsiasi sistema operativo. Non sono necessari driver e software.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
- Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

## Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock con 2 slot consente l'accesso a dischi SATA 2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 1. Sostituzione delle unità a caldo e senza l'uso di attrezzi
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta HDD e SSD SATA 2.5/3.5" di qualsiasi capacità - Indipendente dal SO - Retro Compatibile con SATA I/II - Adattatore IDE (SAT2IDEADP) venduto separatamente - Cavo USB-A da 90 cm e alimentatore inclusi
- **PRESTAZIONI:** I pulsanti di accensione indipendenti per ciascuno slot consentono di scambiare a caldo un'unità inattiva mentre l'altra è in uso. Ogni Slot può effettuare fino a 15.000 cicli di inserimenti
- **SPECIFICHE:** 2 Alloggiamenti per Hard Disk - SATA I/II/III - Connessione USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Non Necessita di Attrezzi e Supporti - Unità Rimovibili a Caldo - Carica dall'Alto e Tasto di Espulsione - LED di Alimentazione/Stato
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a doppio Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	VIA/VLI - VL817 ASMedia - ASM225CM

---

#### Prestazioni

Supporto UASP	Sì
Cicli di inserimento	15.000 Cicli
MTBF	30,000

---

#### Connettore/i

Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

---

#### Indicatori

Indicatori LED	2 - Alimentazione/attività unità
----------------	----------------------------------

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.3 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo presa	M
Consumo energetico	36

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20%RH~80%RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
Larghezza prodotto	5.2 in [13.2 cm]
Altezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.4 in [18.9 cm]
Package Width	8.3 in [21.2 cm]
Package Height	4.8 in [12.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 lb [0.9 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station USB 3.0 a due dischi rigidi SATA 2,5/3,5"
	1 - Cavo USB 3.0 da 1 m
	1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

## 1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

