

Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps)/eSATA per Hard Drive HDD/SSD Esterno SATA III da 2,5/3,5" - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCKU313E



Connessione e accesso a qualsiasi disco rigido o unità SSD SATA da 2,5" o 3,5" utilizzando questa docking station a unità singola, tramite connessione USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) o eSATA.

La docking station, ideale per i professionisti IT, consente di accedere rapidamente a un'unità a stato solido o a un disco rigido SATA, per consentire l'imaging, il recupero dei dati e i backup dell'unità o del disco rigido.


È possibile connettersi tramite USB 3.1 Gen 2 o eSATA, e sfruttare le alte prestazioni delle più recenti unità SSD e HDD.

L'inserimento in verticale dell'unità rende più facile inserire e cambiare unità nella dock dal computer desktop o dal computer laptop. Basta inserire l'unità SSD o HDD nello slot per unità sulla parte superiore della docking station, senza che siano necessari utensili o vassoi. Il pulsante di espulsione HDD consente di rimuovere l'unità in modo facile e veloce.

La docking station ad alloggiamento singolo viene fornita con un cavo da USB Type-A a Type-C, per la connessione ai più recenti dispositivi con tecnologia USB-C. È anche dotata di un cavo da USB Type-A a Type-B, che consente la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Con la dock viene fornito anche un cavo eSATA.

La docking station è anche compatibile con UASP per ottenere prestazioni migliori.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Accesso rapido alle unità, ideale per i responsabili della realizzazione di sistemi e i professionisti IT
- Backup rapido dei dati su un'unità di archiviazione
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

## Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock station a singolo slot consente di accedere a un'unità SATA da 2,5/3,5" per il backup dei file, l'imaging del disco e il trasferimento dei dati tramite USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o eSATA.
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta un HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità, compatibile 4Kn, indipendente dal S.O., Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225) - Cavo da 1m eSATA, USB-A e C inclusi
- **PRESTAZIONI:** Massime prestazioni dall'unità SATA III su una connessione USB 3.2 a 10 Gbps o eSATA a 6Gbps - Controller SATA integrato con firmware aggiornabile - Compatibilità con le versioni SATA e USB precedenti - Non sono richiesti software e driver
- **CARATTERISTICHE:** Dock per disco rigido ad 1 slot - SATA I/II/III con TRIM - Connessione eSATA (6 Gbps) o USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Design senza utensili - Carica dall'alto con pulsante di espulsione - LED multidunzione - Cavi eSATA, USB-A e C da 1m inclusi
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a singolo Slot è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

### Hardware

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Norme di garanzia | 2 Years       |
| Ventola/e         | No            |
| Interfaccia       | USB 3.2 Gen 2 |

|                         |                                     |                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                     | eSATA                                                                                |
|                         | Tipo bus                            | USB 3.2 Gen 2 & eSATA                                                                |
|                         | Numero di unità                     | 1                                                                                    |
|                         | Dimensioni unità                    | 2.5in & 3.5in                                                                        |
|                         | Tipo unità                          | SATA                                                                                 |
|                         | Installazione unità                 | Rimovibile                                                                           |
|                         | ID chipset                          | ASMedia - ASM235CM                                                                   |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                      |
| Prestazioni             |                                     |                                                                                      |
|                         | Tipo e velocità                     | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s                                                            |
|                         | Supporto UASP                       | Sì                                                                                   |
|                         | TRIM Support                        | Sì                                                                                   |
|                         | 4Kn Support                         | Sì                                                                                   |
|                         | Tipo e velocità                     | SATA III (6 Gbps)                                                                    |
|                         | Capacità max unità                  | Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM                         |
|                         | Funzionalità hot swap               | Sì                                                                                   |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                      |
| Connettore/i            |                                     |                                                                                      |
|                         | Connettori unità                    | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)                                       |
|                         | Connettori host                     | 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)                                       |
|                         |                                     | 1 - eSATA (7 pin, dati)                                                              |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                      |
| Software                |                                     |                                                                                      |
|                         | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required                                      |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                      |
| Note/requisiti speciali |                                     |                                                                                      |
|                         | Nota                                | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| <hr/>                   |                                     |                                                                                      |

## Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività

### Alimentazione

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso      | 100 - 240 AC          |
| Corrente ingresso      | 0.6 A                 |
| Tensione di uscita     | 12V DC                |
| Corrente di uscita     | 2.0 A                 |
| Tipo punta centrale    | Positivo              |
| Tipo presa             | M                     |
| Consumo energetico     | 24                    |

### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)    |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Umidità                      | 20% ~ 80% RH                  |

### Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Nero             |
| Tipo enclosure     | Plastica         |
| Lunghezza prodotto | 5.7 in [14.5 cm] |
| Larghezza prodotto | 3.7 in [9.3 cm]  |
| Altezza prodotto   | 2.5 in [6.3 cm]  |
| Peso prodotto      | 14.5 oz [410 g]  |

### Informazioni confezione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantità confezione | 1 |
|---------------------|---|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione            | 6.4 in [16.2 cm] |
| Package Width                   | 3.9 in [9.8 cm]  |
| Package Height                  | 6.8 in [17.2 cm] |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.8 lb [0.8 kg]  |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Docking station USB 3.1 e eSATA per unità HDD/SSD              |
|                             | 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU,<br>UK, ANZ) |
|                             | 1 - Cavo da USB-A a USB-B da 1 m                                   |
|                             | 1 - Cavo da USB-C a USB-B da 1 m                                   |
|                             | 1 - Cavo eSATA da 1 m                                              |
|                             | 1 - guida di avvio rapido                                          |

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.