

Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD - Dock Station per Disco Rigido Esterno SATA I/II/III da 2,5/3,5" con Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCKU33BV



La docking station USB 3.0 dotata di UASP SDOCKU33BV semplifica il collegamento e la commutazione di dischi rigidi (HDD) SATA III da 2,5" o 3,5" e di unità a stato solido (SSD) utilizzando una porta USB disponibile. La docking station funziona a una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinata a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.

Grazie al supporto di unità SATA I/II/III di capacità elevate (testate fino a 4TB) e dischi da 2,5" o 3,5", questa docking station HDD/SSD è compatibile praticamente con qualsiasi unità SATA e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer.

È possibile aumentare il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo l'adattatore per dischi rigidi SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.


Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33BV supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di aggiungere un rapido accesso alle unità per il ripristino o il recupero dei dati.
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per gli utenti che eseguono test o benchmark su diversi dischi rigidi e necessitano di passare da un disco all'altro
- Rapido accesso alle unità per l'imaging

## Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock station a singolo slot consente l'accesso a un'unità SATA da 2,5/3,5" per il backup dei file, l'imaging del disco e il trasferimento dei dati tramite USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta HDD e SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - indipendente dal sistema operativo - Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225)
- **PRESTAZIONI:** Il design senza utensili con caricamento dall'alto consente una rapida sostituzione a caldo delle unità inattive - Compatibilità con le versioni SATA e USB precedenti - Non sono necessari software e driver
- **CARATTERISTICHE:** Dock per unità disco ad 1 slot - SATA I/II/III - Connessione host USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Design senza utensili - Carica dall'alto - Indicatori LED multifunzione- Include cavo USB 3.2 (5 Gbps) Type-A da 1m e alimentatore universale
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a singolo Slot è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
----------------	----------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20%RH ~ 80%RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	5.5 in [13.9 cm]
Larghezza prodotto	3.6 in [9.1 cm]
Altezza prodotto	2.0 in [5.2 cm]
Peso prodotto	11.2 oz [318.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 lb [0.6 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.