

Box esterno USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

ID prodotto: S251BMU313



Ora, è possibile accedere ai dati in tempi record grazie alle prestazioni di livello superiore di USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Questo box esterno per singola unità consente di trasformare il disco rigido o l'unità a stato solido SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione esterna portatile e dalle prestazioni eccellenti.

Ora, è possibile accedere ai dati in tempi record grazie alle prestazioni di livello superiore di USB 3.1 Gen 2. Questo box esterno per singola unità consente di trasformare il disco rigido o l'unità a stato solido SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione esterna portatile e dalle prestazioni eccellenti. Grazie al design compatto e all'alloggiamento in alluminio resistente, ha tutte le caratteristiche per conservare e proteggere i dati ovunque ci si trovi.

USB 3.1 Gen 2 fornisce una maggiore larghezza di banda e velocità, con velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps. Consente di sfruttare le elevate prestazioni dei recenti SSD, riducendo i colli di bottiglia durante il trasferimento dei dati.

Il box esterno si collega facilmente al computer host tramite USB 3.1 Gen 2, non richiede un'alimentazione esterna. Viene fornito con un cavo USB A a Micro B, consentendo la retrocompatibilità con hardware o porte USB esistenti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività ultraveloce USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Consente di utilizzare HDD/SSD SATA alla massima velocità
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- **DESIGN LEGGERO E PORTATILE:** Progettata con un elegante e leggero alloggiamento in alluminio satinato l'enclosure SATA da 2,5" funziona con dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) ed è progettato per mantenere i dati al sicuro e protetti
- **PRESTAZIONI MAGGIORI:** l'enclosure USB per disco rigido SATA 2,5" offre una maggiore larghezza di banda con velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps - Testato con dischi rigidi fino a 2TB a 7200 RPM - Dotato di LED di alimentazione e DI attività
- **MASSIMA COMPATIBILITÀ:** il case esterno per disco rigido USB 3.2 Gen 2 si collega facilmente a un computer host tramite USB 3.2 Gen 2, senza bisogno di alimentazione esterna. Dispone inoltre di un cavo da USB A a Micro B
- **SUPPORTO AGGIUNTIVO:** questa enclosure per HDD per laptop include un cavo host USB-A da 46 cm, un distanziatore per unità da 7-9,5 mm, una custodia protettiva e un cacciavite
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo case esterno per unità SATA da 2,5" conforme allo standard TAA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1351

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 USB tipo Micro-B (10 pin; Gen 2; 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicatori

Indicatori LED

1 - Alimentazione e attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione

Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Umidità

Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH

Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Tipo enclosure

Alluminio

Altezza max unità

0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto

4.8 in [12.3 cm]

Larghezza prodotto

3.0 in [7.5 cm]

Altezza prodotto

0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto

2.8 oz [78.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione

1

Lunghezza Confezione

6.3 in [16.0 cm]

Package Width

5.0 in [12.8 cm]

Package Height

1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione (confezione)

5.9 oz [166.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Box esterno USB 3.1 a SATA

1 - Cavo USB 3.1 A a Micro-B - 45 cm

1 - Distanziatore SSD 7 mm - 9,5 mm

1 - Case protettivo

4 - viti di installazione

1 - Cacciavite

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.