

Krypterad hårddiskskabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5" SATA

Produkt ID: S251BMU3FP



Skydda din känsliga data från obehörig åtkomst var du går, med det här krypterade hårddiskskabinettet för 2,5" SATA SSDs och HDDs. Det krypterar data på din hårddisk och utnyttjar den senaste biometrisk teknologin för att begränsa användare genom fingeravtrycksåtkomst.

Den externa SSD/HDD-kabinetten ger tillförlitligt skydd mot dataläckage genom säker datakryptering. Den utnyttjar hårdvarubaserade 256-bits krypteringen, baserad på avancerad krypteringsstandard (AES-256), en av de mest säkra krypteringsmetoderna.

Med den krypterade hårddiskskabinetten kan du begränsa dataåtkomsten för pre-auktoriserade individer, genom lagring på upp till åtta fingeravtryck för fingeravtrycksåtkomst. Det finns också ett huvudlösenord som gör det enkelt att konfigurera, hantera och ändra fingeravtrycksprofiler.

Lägg till portabel extern data till din USB-A eller USB-C på din bärbara dator eller surfplatta med den krypterade SSD/HDD-kabinetten (två kablar följer med). Kabinetten drivs med USB-porten på din enhet, så det behövs ingen extern ström.

Din 2,5" SATA-enhet (7 mm till 9,5 mm höjd) glider lätt in i det eleganta och hållbara aluminiumhöljet som är ventilerat för att säkerställa optimal driftstemperatur. Ta den kompakta kabinetten med dig var du än går - till kontoret, sjukhuset, labbet eller ut på fältet för att säkert få tillgång till din data.

Den krypterade enhetskabinetten stöder USB 3.0 överföringshastigheter på upp till 5Gbps. Den 2,5" SATA-hårddiskskabinetten stöder SATA I/II/III och säkerställer att du kan uppnå hög prestanda medan du får åtkomst till din SATA SSD externt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- När du reser i affärer, skydda filer mot obehörig åtkomst
- Skydda medicinska filer, kunddata och annan känslig information från dataläckage

Funktioner

- Skydda känslig data med den här AES-256 krypterade hårddiskskabinetten med fingertrycksavläsning
- Fingertrycksavläsare sparar upp till 8 fingeravtryck med 3 LED för fingeravtrycksstatus
- Universal support för 2,5" SATA SSDs/HDDs (SATA I/II/III)
- Fungerar med USB-A och USB-C aktiverade bärbara datorer och surfplattor (två kablar följer med)
- Stöder USB 3.0 med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (bakåtkompatibel)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	Initio Corporation - INIC-3637e

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
TRIM Support	Nej
4Kn Support	Nej
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Inläkningshastighet	10 000
Allmänna specifikationer	Fingeravtryckstillgång - upp till 8 fingeravtryck
Medeltid mellan fel (MTBF)	161709

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Den konfigurerade inneslutningen är OS-oberoende. Applikationen för fingeravtryckshantering stöds bara av Windows (7, 8.1, 10)
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Av säkerhetsskäl kan informationen på en enhet som används i denna inneslutning inte återställas om lösenordet går förlorat. Säkerhetskopiera all information som inte kan ersättas när du använder detta hårddiskskabinett.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
	3 - Status för fingeravtrycksåtkomst (vänta/fel/korrigerings)

Ström

	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	5-95 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	3.0 in [7.7 cm]
	Produktbredd	4.7 in [12.0 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
	Produktvikt	3.4 oz [95.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.0 in [17.9 cm]
	Package Width	5.3 in [13.5 cm]
	Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	9.3 oz [264.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Fingeravtryck-Krypterad inneslutning
		1 - 50 cm USB-C till USB-Micro B-kabel
		1 - 50 cm USB-A till USB-Micro B-kabel
		1 - Mikroskruvmejsel
		1 - Skruvsats för installation av enheter

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.