

## Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

ID del Producto: S251BPU313



Ahora resulta más sencillo que nunca acceder a sus datos donde quiera que vaya. Este cofre de unidad USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) para discos duros SSD o HDD de 2,5" constituye una solución ultrarrápida, portátil y externa.

Con diseño de duradera y liviana caja, se puede además llevar fácilmente dentro de la bolsa de un PC portátil o de cualquier otro tipo de bolsa, como práctico almacenamiento portátil. Dado que no requiere herramientas, es posible instalar sus controladores rápidamente y al instante.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.

La caja se conecta fácilmente a un computador anfitrión, sin que se requiera alimentación externa. Incluye un cable USB-A a Micro-B, así como retrocompatibilidad con puertos o hardware USB existentes. También es compatible con UASP, para mayor rendimiento.

La caja S251BPU313 está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Aproveche al máximo los nuevos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa gracias a la conectividad con la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks
- Utilice sus unidades de SSD/DD SATA a la máxima velocidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Permite recuperar datos de un disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

## Características

- Cree almacenamiento externo portátil para una unidad SSD/HDD de 2,5" con el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2
- Diseño que no requiere herramientas y de peso ligero, para facilitar su portabilidad
- Cable USB-A a Micro-B que facilita la compatibilidad
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Retrocompatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la	Fijo

Unidad

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Probada en la actualidad con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM

---

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	-------------------------------------------------

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--------------------------------------------------------------------------------------

---

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación y actividad
-----------------	--------------------------

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

---

Requisitos



## Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Ancho del Producto	3.5 in [88 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	2.6 oz [74 g]

---

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Ancho de la Caja	7.0 in [17.8 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [44 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 oz [195 g]

---

## Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Caja de disco duro USB 3.1 a SATA HDD de 2,5" Cable USB 3.1 A a Micro B - 58cm almohadilla protectora
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Guía de inicio rápido

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

