

## USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Produkt-ID: S251BPU313



Es ist jetzt leichter als je zuvor, überall unterwegs auf Daten zuzugreifen. Dieses USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Einzellaufwerkgehäuse für 2,5-Zoll-Solid State oder -Festplattenlaufwerke liefert Ihnen eine ultraschnelle, mobile externe Speicherlösung.

Das Gehäuse ist konzipiert mit einem strapazierfähigen und leichten Gehäuse und passt ganz einfach in eine Laptoptasche oder Tragetasche für mobile Speicherung. Es ist vollständig werkzeugfrei, sodass Sie Ihre Laufwerke unterwegs schnell installieren können.

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSD und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Das Gehäuse wird ganz einfach an einen Hostcomputer angeschlossen und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein USB A-auf-Micro B-Kabel wird mitgeliefert, sodass Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB-Anschlüssen oder Hardware gesichert ist. Es bietet auch UASP-Unterstützung für höhere Leistung.

Der S251BPU313 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Nutzen Sie neue Laptops oder Desktopcomputer mit ultraschnellen USB 3.1 Gen 2 (10

## Gbit/s)-Verbindungen

- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Nutzen Sie SATA SSD/HDDs mit maximaler Geschwindigkeit
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

## Merkmale

- Erstellen Sie einen mobilen externen Speicher für ein 2,5-Zoll-SSD/HDD mit USB 3.1 Gen 2-Hochgeschwindigkeitsleistung
- Werkzeugfreies Design und leichtes Gehäuse für einfache Mobilität
- USB A-auf-Micro B-Kabel für einfache Kompatibilität
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Abwärts kompatibel mit USB 3.0, 2.0- und 1.x

---

## Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

---

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min

---

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung und Aktivität
--------------	-------------------------------

---


Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit  Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
--------------	--

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	5.2 in [13.2 cm]
Produktbreite	3.5 in [88 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	2.6 oz [74 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	5.2 in [13.3 cm]
Package Width	7.0 in [17.8 cm]
Package Height	1.7 in [44 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.9 oz [195 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1-auf-2,5-SATA-HDD-Gehäuse  USB-3.1-A-zu-Micro-B-Kabel - 58 cm  Laufwerkspolster  Kurzanleitung
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.