

SATA HDDリムーバブルケース／PCI拡張スロット対応／1x 2.5インチHDD用／ハードディスク SSD ラック

製品ID: S25SLOTR



PCI拡張スロット設置型 2.5インチ

SATA対応リムーバブルラック。PCI拡張スロット(フルプロファイル)に装着し、PCケースのリアパネルから2.5インチSATAドライブやソリッドステートドライブ(SSD)に簡単にアクセスできます。

従来型HDDケースとは異なり、このハードドライブラックは、ハードディスクやSSDをドライブトレイに装着する必要がないので、ドライブのコンテンツにアクセスするためにハードドライブをマウントしたりインストールしたりする手間がかかりません。

このHDDバックプレーンはSATA 3.0に対応しており、対応コントローラと併用した場合、最大6Gbps の転送速度が可能となり、SATA 3.0 ハードドライブのフルスピードと性能を引き出すことができます。

本製品をPCIスロット(およびリアパネルブラケット)に装着後、2.5インチSATA HDDをラックに挿入するだけなので、インストールは簡単です。HDDを取り外すには、イジェクトボタンを押し、アクセスドアのロックを解除するだけで、ドライブをコンピュータから取り出すことができます。ドライブのマウントを解除する必要はありません。

* フルプロファイル拡張スロットに空きさえあれば、PCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA対応リムーバブルラックをマウントできるユニークなモバイルラック設計となっています。

認証、レポート、互換性



用途

・内蔵／外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加

- ・アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加
- ・標準型3.5/5.25インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加
- ・サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加
- ・複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ
- ・取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境
- ・最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜

製品の特長

- ・背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
- ・トレイレスデザイン: ドライブをトレイやケースにマウント不要
- ・ラッチ式ドライブドア
- ・50,000超の挿入評価
- ・放熱穴付きアルミ／スチール構造
- ・ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケータ
- ・SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
- ・2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
- ・プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5インチ – ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能

性能

最大ドライブ容量	500ギガバイトまでテスト済み
ホットスワップ対応	あり

コネクタ

ドライブコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]
ホストコネクタ	1 – ペリフェラル電源 (大容量モレックス4ピン)

1 – SATA(データ)[7ピン]

1 – SATA電源 [15ピン]

ソフトウェア

OS互換性

OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要

インジケータ

LEDインジケータ

1 – 点灯 – 電源オン
点滅 – 動作中

環境条件

動作温度

0° C to 55° C (32° F to 131° F)

保存温度

-5° C to 75° C (23° F to 167° F)

湿度

80% 相対湿度

物理的特徴

色

ブラック

エンクロージャタイプ

アルミ、スチール

最大ドライブ高さ

9.5 mm [0.4 in]

製品縦

14.5 cm [5.7 in]

製品横

2.1 cm [0.8 in]

製品高さ

12.0 cm [4.7 in]

製品重量

167.0 g [5.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

1

パッケージ縦

16.3 cm [6.4 in]

パッケージ横

13.5 cm [5.3 in]

パッケージ高さ

3.3 cm [1.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 244.0 g [8.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 – 拡張スロットリムーバブルHDD用ブラケット
1 – LP4 SATAブレークアウトケーブル
1 – 50cm SATAケーブル
1 – HDD保護フィルム

1 – 取り付けネジ

1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。