

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BX-D-60 - 10GBASE-BX
(a valle)

ID prodotto: SFP-10G-BX-D-60-ST



Il SFP-10G-BX-D-60-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a valle in fibra compatibile con Cisco SFP-10G-BX-D-60 associabile con SFP-10G-BX-U-60 di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 60 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 60 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BX-D-60
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BX-U-60
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	60 km (37.3 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1330nmTx/1270nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours
Consumo energetico	< 1W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
--------------------------	--------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.