

SFP+ transceiver - 10GBASE-BX - MSA conform glasvezel SFP+ stroomafwaarts

Productcode: SFP-10G-BX-U-40-ST



De SFP-10GB-BX-D-20-ST is een Cisco SFP-10GB-BX-D-20 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 20 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1330nmTx/1270nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 20 km
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel transceiver module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBASE-BX conforme netwerken

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-BX-U-40
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met SFP-10G-BX-D-40
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1270nmTx/1330nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	646,156,559 hours
	Vermogensopname	< 1.6W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.