


RAID-adapter voor twee SATA harde schijven - Interne SATA-connector naar dubbele SATA HDD RAID-controllerkaart

Productcode: S322SAT3R



Met de S322SAT3R in de interne schijf gemonteerde SATA RAID-adapter kunt u twee SATA harde schijven aansluiten op één SATA-connector op uw moederbord, en zo een hardware RAID array bouwen.

Deze veelzijdige RAID-adapter heeft een ingebouwde hardware RAID-controller die JBOD, BIG, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt, voor meer schijfcapaciteit, veilige data-redundantie of verbeterde systeemprestaties.

Met de twee bijgevoegde SATA-kabels hebt u alles dat u nodig heeft voor een probleemloze installatie. Deze plug & play HDD-adapter is gemakkelijk te installeren en wordt direct op uw schijf gemonteerd zonder extra bevestigingsmaterialen of software-installatie.

Om de prestatie te maximaliseren en de volledige snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD RAID-controller SATA III voor datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een geschikte controller.

De S322SAT3R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg data-redundantie toe aan uw computer met een gespiegelde (RAID 1) RAID array

- Verhoog de capaciteit van uw computersysteem door toevoeging van een extra HDD in een RAID array (BIG) met dezelfde enkelvoudige SATA-connector als uw bestaande schijf
- Vergroot de systeemprestatie door interne toevoeging van een RAID 0 array voor twee schijven aan één SATA-connector
- Voeg extra harde schijven toe aan een computer met een beperkt aantal SATA-connectors

Eigenschappen

- Voeg RAID-ondersteuning voor twee schijven toe aan één interne SATA-connector
- Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- ruimtebesparend design, wordt direct op uw schijf gemonteerd
- Geen software of drivers nodig
- Inclusief 2 SATA-kabels voor probleemloze installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	2
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	JMicron - JMS562

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
RAID	Ja
Ondersteunde	BIG (span of lineair)



RAID-niveaus

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

RAID 0 (stripe)

RAID 1 (mirror)

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven

Hot-swappable Nee

Algemene specificaties Voor de JBOD-modus moet uw SATA-controller Port Multiplier ondersteunen

Connector(en)

Schijfaansluitingen SATA (7-polig, data)

Hostaansluitingen SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C - 50°C (41°C to 122°C)

Opslagtemperatuur -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)

Vochtigheid Actief 20% tot 80%

Niet-actief 15% tot 90%

Fysieke eigenschappen

Lengte product 3.0 in [75.0 mm]


Breedte product 1.0 in [26.0 mm]

Hoogte product 0.9 in [23.0 mm]

Gewicht product 0.4 oz [11.8 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 6.8 in [17.3 cm]



Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	interne schijf gemonteerde, RAID-adapter - 2 SATA harde schijven
	SATA-kabel (50 cm)
	LP4-naar-SATA-voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

