

Box HDD SATA III 3,5" esterno trayless USB 3.0 con UASP per SATA 6 Gbps – Nero

ID prodotto: S3510BMU33T



Il box esterno per dischi rigidi rimovibile S3510BMU33T permette di collegare un disco rigido SATA da 3,5" utilizzando una porta USB 3.0 disponibile grazie al design trayless che semplifica l'hot-swap.

Per una compatibilità universale, è possibile collegare il box esterno tramite USB 3.0, con il supporto di UASP. Se collegato a una porta host compatibile con UASP, il box esterno è in grado di fornire prestazioni fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0, permettendo di sfruttare completamente il potenziale di velocità dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno per HDD offre una soluzione versatile per incrementare le capacità di archiviazione/backup del computer grazie al supporto di dischi rigidi di grandi capacità e la possibilità di passare facilmente da un'unità all'altra. Inoltre, per massimizzare durata e affidabilità, il box esterno presenta una struttura in alluminio di alta qualità.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S3510BMU33T supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S3510BMU33T è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile
- Consente di passare da un'unità all'altra utilizzando un solo box esterno invece di utilizzare box esterni separati
- Permette di eseguire il backup e proteggere file importanti su un box esterno portatile

Caratteristiche

- Conforme a UASP
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Box esterno in alluminio trayless
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Installazione senza utensili

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in

Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	1
ID chipset	ASMedia - ASM1051E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
----------------	----------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8 A
Tensione di uscita	12V DC

Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità	20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	8.1 in [20.6 cm]
Larghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Altezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
Peso prodotto	32.8 oz [930 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [24 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno USB 3.0
--------------------------	-------------------------

1 - Cavo USB 3.0

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.