

USB 3.0 trayless externe 3,5 inch SATA III HDD-behuizing met UASP voor SATA 6 Gbps
- zwart

Productcode: S3510BMU33T



Met de S3510BMU33T verwijderbare harde-schijfbehuizing kunt u een 3,5" SATA harde schijf via een beschikbare USB 3.0-poort aansluiten. Het trayless design vereenvoudigt hot-swappen.

Voor universele compatibiliteit kunt u de behuizing via USB 3.0 aansluiten, met ondersteuning voor UASP. Wanneer de behuizing op een UASP-compatibele hostpoort is aangesloten, kan de behuizing tot 70% sneller werken dan een conventionele USB 3.0. Hierdoor kunt u eenvoudig profiteren van de volledige snelheidsmogelijkheden van uw SATA III harde schijven. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

De HDD-behuizing is een veelzijdige oplossing voor het vergroten van de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer, met ondersteuning van harde schijven met een grote capaciteit en voor het gemakkelijk hot-swappen tussen schijven. Voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid bestaat de behuizing bovendien uit een hoogwaardige aluminium constructie.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3510BMU33T alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S3510BMU33T wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte

StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte
- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Hot-swap schijven met behulp van één behuizing in plaats van het swappen van afzonderlijke behuizingen
- Back-up en bescherm belangrijke bestanden op een externe, draagbare behuizing

Eigenschappen

- UASP-compatibel
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Trayless aluminium behuizing
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Installatie zonder gereedschap

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1

Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	1
Chipsetcode	ASMedia - ASM1051E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 4 TB 7200 RPM
Hot-swappable	Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.1 in [20.6 cm]
Breedte product	5.7 in [14.5 cm]
Hoogte product	1.5 in [3.8 cm]
Gewicht product	32.8 oz [930 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [24 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - USB 3.0-behuizing
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor

NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.