Boîtier Externe pour Disque Dur SATA 3,5" sans Tiroir avec Support UASP - USB 3.0 Blanc

Nº de produit: S3510WMU33T

Le boîtier amovible de disque dur S3510WMU33T permet de connecter un disque dur SATA 3,5 po sur un port USB 3.0 disponible. Son design sans tiroir facilite l'échange à chaud.

Pour une compatibilité universelle, il est possible de le brancher sur un port USB 3.0 avec prise en charge UASP. Une fois connecté à un port hôte compatible UASP, le boîtier peut fonctionner 70 % plus vite que sur un port USB 3.0 conventionnel, ce qui permet de tirer le maximum du plein potentiel de vos disques durs SATA III. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Le boîtier pour disque dur constitue une solution flexible pour accroître la capacité de stockage et de sauvegarde de votre ordinateur, avec prise en charge de disques durs d'une grande capacité et possibilité d'échange à chaud entre les disques. Son boîtier est fait d'aluminium haute qualité, plus durable et plus fiable.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S3510WMU33T prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 à la capacité maximale.

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

• Sauvegardez et protégez des fichiers importants sur un boîtier externe portable

• Passez d'un disque à l'autre grâce à un seul boîtier sans avoir à échanger des boîtiers différents

Spécifications techniques

• Conformité au protocole UASP

• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

• Boîtier en aluminium sans tiroir

• Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)

• Installation sans outil

• Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA

	Installation du disque	Amovible
	Nombre de baies 3,5 pouces internes	1
	ID du chipset	ASMedia - ASM1051E
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
	Capacité échange à chaud	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC

	Courant de sortie	2A
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	24
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Humidité	HR de 20 % ~ HR de 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Longueur du produit	8.1 in [20.6 cm]
	Largeur du produit	5.7 in [14.5 cm]
	Hauteur du produit	1.5 in [3.8 cm]
	Poids du produit	32.8 oz [930 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.4 in [24 cm]
	Package Width	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	3.1 in [80 mm]
	Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier USB 3.0
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / GB / EU)

1 - Manuel d'utilisation

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis