

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BXU-I - 10GBASE-BX (a monte)

ID prodotto: SFP-10G-BXU-I-ST



Il SFP-10G-BXU-I-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a monte in fibra compatibile con Cisco SFP-10G-BXU-I associabile con SFP-10G-BXD-I di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BXU-I
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BXD-I
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nmTx/1330nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	10 Gbps
	MTBF	646,156,559 hours
	Consumo energetico	< 1.3W
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
	Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.