

Cisco SFP-10G-BXU-I-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBASE-BX (uppströms)

Produkt ID: SFP-10G-BXU-I-ST



SFP-10G-BXU-I-ST är Cisco SFP-10G-BXU-I-kompatibel uppströms fiber SFP+-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP-10G-BXD-I. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 646,156,559 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-BXU-I garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Parkoppla med SFP-10G-BXD-I
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.31 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1270nmTx/1330nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja

	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	646,156,559 hours
	Strömförbrukning	< 1.3W
Utseende		
	Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [24 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.4 in [11.3 cm]
	Paketets bredd	3.6 in [9.1 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.