

Box esterno USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

ID prodotto: S351BU313



Tutta la velocità e la capacità desiderata in una soluzione di archiviazione esterna dei dati. Questo box esterno per unità disco singola destinato ai dischi rigidi SATA da 3,5" combina le prestazioni ultrarapide della tecnologia USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) e un'ampia capacità di archiviazione.

USB 3.1 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda con velocità di trasferimento dei file che raggiungono i 10 Gbps: il doppio rispetto alla tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Consente di sfruttare le elevate prestazioni dei più recenti SSD e dischi rigidi e al contempo riduce i colli di bottiglia presenti nel trasferimento dati.

Il design semplice e lineare fanno di questo box esterno l'accessorio ideale per il Mac o il PC. È realizzato in alluminio resistente con un design senza ventola che garantisce operazioni silenziose. È inoltre dotato di un supporto verticale per ridurre l'ingombro nell'area di lavoro.

Questo box esterno versatile è dotato di cavo USB Type A a B, permettendo la retrocompatibilità con hardware o porte USB esistenti. Fornisce inoltre il supporto UASP per prestazioni ottimali.

S351BU313 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile

- Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna rapida per laptop, netbook e computer desktop
- Consente di passare da un box esterno per unità USB 3.0 a un box esterno con il più rapido USB 3.1 Gen 2
- Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Consente di trasformare un'unità SATA inutilizzata in spazio di archiviazione esterno supplementare

Caratteristiche

- Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alta capacità per un HDD SATA da 3,5" con USB 3.1 Gen 2 dalle prestazioni ad alta velocità
- Supporta le unità SATA I, II e III (testate fino a 6 Gbps)
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Design senza ventola che assicura operazioni silenziose
- Box esterno in alluminio resistente con supporto verticale incluso
- Vassoio per disco con fessure per agevolare la dissipazione del calore
- Compatibile con hot-swap
- Cavo USB A a B per la retrocompatibilità con USB 3.0, 2.0 e 1.x

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in

Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1351

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
MTBF	234.284 ore

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC



Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2000mA
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	7.5 in [19.2 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [31.4 mm]
Peso prodotto	11.5 oz [325 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	26.1 oz [738 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Box esterno USB 3.1 a HDD SATA

Cavo USB 3.0 A a B - 102 cm

Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AUS)
- 152 cm (cavo)

Kit viti

Supporto per HDD

Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

