

1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Produkt-ID: SAS7070S100



Das 1 m lange serielle befestigte SCSI (SAS)-Kabel SAS7070S100 verfügt über zwei Infiniband® 4x-Stecker mit Rändelschrauben und bietet zuverlässige, leistungsfähige Laufwerk- und Backplane-Konnektivität. Das SFF-8470-auf-SFF-8470 wird mit lebenslanger Garantie geliefert, sodass optimale Funktion und Strapazierfähigkeit gewährleistet sind. Das 1 m lange SAS-Kabel SAS7070S100 von StarTech.com entspricht der Dell-Artikelnummer R8200 und der HP-Artikelnummer 389665-B21.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie SAS-Backplanes an SATA-Laufwerke an

## Merkmale

- Kompatibel mit vielen Servern, einschließlich: Dell PowerVault MD1120HP ProLiant DL140 G2HP ProLiant DL320 G3HP ProLiant DL360 G4HP ProLiant DL360 G4pHP ProLiant DL385HP ProLiant DL580 G2HP ProLiant DL580 G3HP ProLiant ML310 G2HP ProLiant ML350 G4HP ProLiant ML350 G4pHP ProLiant ML370 G4HP ProLiant ML570 G2HP ProLiant ML570 G3HP Smart Array P600 ControllerHP StorageWorks Modular Smart Array 50
- Robuste Metallstecker
- Infiniband®-Stecker mit Schnappverschluss für sichere Verbindungen
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s

---

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	32
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Dreifachabschirmung (doppelte Folie und Geflecht)

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS)
Steckverbinder B	SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.0 oz [0.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	0.6 in [15.0 mm]
Package Height	11.0 in [28.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.1 oz [200.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	100 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8470 bis SFF-8470
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

