

Cavo Infiniband SAS esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8470

ID prodotto: SAS7070S100



Il cavo (SAS) SCSI seriale collegato da 1 metro SAS7070S100 presenta due prese Infiniband® 4x con viti con alette per una connettività tra dischi e scheda backplane affidabile e ad alte prestazioni. SFF-8470 a SFF-8470 è dotato di garanzia a vita e assicura una funzionalità e resistenza ottimizzate. Il cavo SAS da 1 m SAS7070S100 di StarTech.com equivale ai codici articolo HP 389665-B21.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette il collegamento di backplane SAS a unità SATA

Caratteristiche

- Presa Infiniband® latching per connessioni sicure
- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Robusti connettori in metallo
- Compatibile con molti server, tra cui: Dell PowerVault MD1120HP ProLiant DL140 G2HP ProLiant DL320 G3HP ProLiant DL360 G4HP ProLiant DL360 G4pHP ProLiant DL385HP ProLiant DL580 G2HP ProLiant DL580 G3HP ProLiant ML310 G2HP ProLiant ML350 G4HP ProLiant ML350 G4pHP ProLiant ML370 G4HP ProLiant ML570 G2HP ProLiant ML570 G3HP Smart Array P600 ControllerHP StorageWorks Modular Smart Array 50

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	32
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Schermatura tripla (doppia pellicola e treccia)

Connettore/i

Connettore A	SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno)
Connettore B	SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	6.8 oz [193.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	0.6 in [15.0 mm]
Package Height	11.0 in [28.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.5 oz [212.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da SFF-8470 a SFF-8470
-----------------------------	---



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

