

Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m

Produkt ID: SFP10GAOC3M



SFP10GAOC3M är en Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel fiberoptisk SFP-kabel som har utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla 10 Gb-serverar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den aktiva SFP-optikkabeln (AOC) stöder 10 GbE-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC) och kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. AOC-kabeln är lättare och mer flexibel än SFP + direktanslutna kablar vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor.

En optisk kabel med låg effekt och latens för höghastighetsanslutningar i punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-AOC3M garanterad
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.3 oz [64.0 g]

Förpackning

Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Paketets bredd	9.9 in [25.2 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [92.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.