Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 5 m

Produkt ID: SFP10GAOC5M

SFP10GAOC5M är en Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel fiberoptisk SFP+-kabel som har utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla 10 Gb-servrar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den aktiva SFP+-optikkabeln (AOC) stöder 10 GbE-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC) och kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. AOC-kabeln är lättare och mer flexibel än SFP + direktanslutna kablar vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor.

En optisk kabel med låg effekt och latens för höghastighetsanslutningar i punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-AOC5M garanterad
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Active Optical Cable
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Strömförbrukning	< 1 W (per end)
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - SFP+
	Connector B	1 - SFP+
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende		
	Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]

	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	11.4 oz [323.0 g]
Förpackning		
	Package Length	12.8 in [32.6 cm]
	Package Width	9.8 in [25.0 cm]
	Package Height	1.0 in [25.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [105.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.