

Cisco SFP-10G-LR-40 compatibel SFP+ module - 10GBASE-LR glasvezel optische transceiver - 40 km

Productcode: SFP10GBX10DS



De SFP-10G-LR-40-ST is een Cisco SFP-10G-LR-40 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 40 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 40 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-LR-40

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-BX10-D
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met SFP-10G-BX10-U
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10GBASE-BX10

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1270nmTx/1330nmRx 1270nmTx/1330nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja

Compatibele netwerken 10 Gbps

MTBF 3,736,187 hours

Vermogensopname < 1.3W

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [1.4 cm]

Breedte product 2.3 in [5.8 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 1.1 oz [30 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 4.4 in [11.2 cm]

Package Width 3.7 in [9.4 cm]

Package Height 1.4 in [3.6 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module

Garantiebepalingen

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.