

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX40-U -
10GBASE-BX40 (a monte)

ID prodotto: SFP10GBX40US



Il SFP10GBX40US è un ricetrasmettitore SFP+ a monte in fibra compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX40-U associabile con SFP-10G-BX40-D di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX40. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 40 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1330 nm Tx / 1270 nm Rx, 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,736,187 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-10G-BX40-U
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BX40-D
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Standard del settore	IEEE 802.3 10GBASE-BX40

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	3,736,187 hours
Consumo energetico	< 1.6W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - SFP+ Transceiver
--------------------------	----------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

