

StarTech.com Dell EMC SFP-10G-ZR compatibel SFP+ module - 10GBase-ZR glasvezel optische transceiver - 80 km (SFP10GZREMST)

Productcode: SFP10GLRMEMS



De SFP-10G-ZR-S-ST is een Cisco SFP-10G-ZR-S compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-ZR conform netwerken, op een maximale afstand van 80 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1550nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 80 km
- MTBF: 426,514,897 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-ZR-S

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-LRM
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	200 m (656 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps



MTBF 38,631,862 hours

Vermogensopname < 1W

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [13.9 mm]

Breedte product 2.3 in [58.4 mm]

Hoogte product 0.5 in [12.6 mm]

Gewicht product 1.1 oz [30 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [50 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP+ Transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

