

Boîtier Externe USB 2.0 pour Disque Dur SATA 2.5" - Boîtier de Recharge SAT2510U2REM

Nº de produit: SAT2510U2S



Ce boîtier de disque SATA 2,5 pouces amovible de rechange est conçu pour être utilisé avec le boîtier de disque SATA 2,5 pouces amovible pour baie 3,5 pouces (SAT2510U2REM). Il fournit un stockage externe supplémentaire par USB 2.0 et permet à plusieurs utilisateurs de partager des fichiers et d'y accéder à partir d'un seul ordinateur de bureau. Le boîtier de disque de recharge offre un format portable qui participe à la mobilité de vos données, permettant ainsi d'accéder à vos fichiers de façon externe à l'aide d'un ordinateur de bureau ou portable, ou de procéder à la migration de données vers les ordinateurs de bureau similaires équipés d'un autre environnement de bureau, centre de données ou familial.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez plusieurs disques durs avec la même installation SAT2510U2REM dans différents scénarios/configurations ou pour alterner entre les disques de sauvegarde
- Pour les professionnels travaillant sur d'importants fichiers qui ont besoin de les transporter entre

plusieurs ordinateurs/emplacements

- Permet de travailler sur de grandes présentations ou démonstrations depuis votre ordinateur de bureau et de les stocker, puis de les transporter jusqu'au site d'un client sans avoir à transférer les fichiers entre plusieurs disques
- Pour les professionnels qui ont besoin d'accéder directement à leurs données pendant leurs déplacements
- Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un stockage interne rapide et d'un stockage externe portable

Spécifications techniques

- Boîtier de disque amovible supplémentaire/de rechange pour SAT2510U2REM
- La conception unique de ce boîtier permet de l'utiliser en tant que disque interne amovible ou boîtier externe standard
- Alimenté directement par port USB lors d'une utilisation externe
- Construction du boîtier de disque en aluminium léger et durable
- Interface hôte compatible USB 2.0 haute vitesse, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des disques durs (HDD) de format 2,5 pouces et des disques électroniques
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 2.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
ID du chipset	JMicron - JM20336

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	SATA II (3 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Test jusqu'à 500 Go

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Alimentation SATA (15 broches) 1 - USB B (4 broches)
Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) 1 - USB Mini-B (5 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8) , Linux
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Il s'agit d'un boîtier de disque dur 2,5 pouces supplémentaire pour le SAT2510U2REM
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension d'entrée	5 DC
Type de prise	F

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique

Hauteur de disque max. 0.4 in [9.5 mm]

Longueur du produit 5.2 in [13.3 cm]

Largeur du produit 3.1 in [7.9 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 3.5 oz [100 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 7.3 in [18.5 cm]

Largeur du Paquet 1.6 in [40 mm]

Hauteur du Paquet 6.0 in [15.2 cm]

Poids brut 0.6 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur

1 - Câble USB

1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis