

Box esterno per HDD SATA 2,5" supplementare per SAT2510U2REM

ID prodotto: SAT2510U2S



Questa enclosure di ricambio per dischi SATA 2,5" rimovibile è progettata per l'uso con enclosure per dischi SATA 2,5" con alloggiamento rimovibile 3,5" di StarTech.com (SAT2510U2REM) e offre una soluzione di archiviazione esterna aggiuntiva via USB 2.0, permettendo la condivisione e l'accesso a file tra più utenti da un singolo sistema desktop. Questa enclosure per dischi di ricambio si presenta con un design portatile che permette la mobilità dei dati, rendendola una soluzione conveniente per l'accesso esterno ai file da un computer desktop o laptop, oppure per eseguire la migrazione dei dati a desktop dotati di simili dispositivi posti in un altro ufficio, in data center o nello studio di casa.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di utilizzare diversi dischi rigidi con la medesima installazione SAT2510U2REM per ambienti/configurazioni differenti o dischi di backup di rotazione
- Professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni per trasferirli tra computer/postazioni
- Possibilità di elaborare e archiviare presentazioni o dimostrazioni di grandi dimensioni sul proprio

computer e portarle poi presso la sede del cliente senza dover trasferire i file tra supporti

- Per professionisti che devono accedere rapidamente ai dati di lavoro, anche in viaggio
- Utenti che necessitano di archiviazione interna rapida e archiviazione esterna portatile

Caratteristiche

- Enclosure disco rigido rimovibile extra/di ricambio per SAT2510U2REM
- Enclosure dal design esclusivo che può essere utilizzata come unità interna rimovibile o come normale enclosure esterna
- Alimentata direttamente da porta USB, se usata esternamente
- Leggera struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattori di forma 2,5" e unità a stato solido (SSD)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	JMicron - JM20336

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	SATA II (3 Gbps)

	RAID	No
	Capacità max unità	Testato fino a 500 GB
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - Alimentazione SATA (15 pin) 1 - USB B (4 pin)
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) 1 - USB mini-B (5 pin)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8) , Linux
Note/requisiti speciali	Nota	Rappresenta una enclosure extra per disco rigido da 2.5" per SAT2510U2REM
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
	Tensione ingresso	5 DC
	Tipo presa	F
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [7.9 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]

	Peso prodotto	3.5 oz [100 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	7.3 in [18.5 cm]
	Package Width	1.6 in [40 mm]
	Package Height	6.0 in [15.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.6 lb [0.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Enclosure disco rigido
		1 - Cavo USB
		1 - Kit viti

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.