

Dell EMC SFP-1G-BX10-D-kompatibel SFP sändarmodul - 1000BASE-BX10 (nedströms)

Produkt ID: SFP1GBX10DES



SFP1GBX10DES är Dell EMC SFP-1G-BX10-D-kompatibel nedströms fiber SFP-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP1GBX10UES. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 1000BASE-BX10-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1490 nm Tx / 1310 nm Rx, 1490 nm Tx / 1310 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 1 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 3,713,222 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-1G-BX10-D garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Parkoppla med SFP1GBX10UES
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industristandarder	IEEE 802.3 1000BASE-BX10

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1490nmTx/1310nmRx
	1490nmTx/1310nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja

	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3,713,222 hours
	Strömförbrukning	< 1.3W
Utseende		
	Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.1 oz [30 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.4 in [11.2 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP Transceiver
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.