

Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay

Productcode: SAT2510U3REM



Het SAT2510U3REM uitneembare 2,5 inch SATA HDD back-upsysteem/mobile rack verandert een 2,5 inch SATA HDD/SSD-drive in een verwijderbare harde schijf die ook extern als een normale USB 3.0 behuizing kan worden gebruikt.

Deze 2,5 inch SATA uitneembare hard drive bay kan in elke 3,5 inch of 5,25 inch front bay worden gemonteerd, en dient dan als een hot-swappable mobile rack. De drives kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in en uitgenomen uit het computersysteem zonder de computerbehuizing telkens te hoeven openen, waardoor het maken van back-ups wordt vergemakkelijkt die vervolgens kunnen worden verwijderd en op een veilige plaats kunnen worden bewaard/gearchiveerd.

Buiten de drive bay kan de behuizing worden gebruikt als een standaard externe USB 3.0 harde schijf met een databandbreedte van max. 5 Gbps (10 keer meer dan USB 2.0). Daardoor is de uitneembare 2,5 inch harddisk bay een uitstekende accessoire voor mensen die meer zeer grote bestanden werken en deze met zich mee moeten nemen.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com de SAT2510U3S, een extra 2,5 inch SATA-harde-schijfbehuizing voor de SAT2510U3REM, waardoor meerdere behuizingen worden verkregen die in de hoofdcomputer kunnen worden geplaatst of eruit kunnen worden gehaald. De SAT2510U3REM is ook neerwaarts compatibel met het USB 2.0 model, SAT2510U2S.

Het SAT2510U3REM verwijderbare HDD-back-upsysteem wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een hot-swap bay toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- Wissel tussen snelle interne opslag en draagbare externe opslag
- Omgevingen waarin opslagdrives regelmatig moeten worden vervangen/verwijderd

Eigenschappen

- Ontworpen als aan de voorkant gemonteerde drive bay, die in elke standaard 3,5 inch of 5,25 inch bay kan worden gemonteerd
- Dankzij het unieke ontwerp kan de behuizing als intern mobile rack of als externe USB 3.0 behuizing worden gebruikt
- Drive komt met een druk op de knop uit de aan de voorkant gemonteerde bay
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- Duurzame aluminiumconstructie (harde-schijfbehuizing)
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Nee
Interface	SATA
	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053

ASMedia - ASM1456

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
Algemene specificaties	Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
MTBF	100,000 hours

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	SATA (7-polig, data)
	SP4 (4-polig, Small Drive Power)
	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Stelsysteem- en kabelvereisten	Geschikt voor 3,5 inch of 5,25 front bay
	Interne SATA-dataconnector verkrijgbaar
	SATA of LP4 Molex interne voedingsconnector verkrijgbaar

Indicatoren

LED-indicatoren	AAN/activiteit (groen)
-----------------	------------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	1.6 in [41.6 mm]
Gewicht product	14.5 oz [410.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	25.3 oz [717.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>2,5 inch SATA Behuizing</p> <p>3.5" front drive bay</p> <p>3,5 inch naar 5,25 inch front bay-adaptersteun</p> <p>15-pins SATA voeding naar 4-pins SP4 small floppy voedingsadapterkabel</p> <p>4-pins LP4 Molex voeding naar 4-pins SP4 small floppy voedingsadapterkabel</p> <p>SATA-kabel</p> <p>USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel</p> <p>Set schroeven</p> <p>Handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

