

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX40-U -
1000BASE-BX40 (a monte)

ID prodotto: SFP1GBX40UES



Il SFP1GBX40UES è un ricetrasmittitore SFP a monte in fibra compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX40-U associabile con SFP1GBX40DES di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 1000BASE-BX40. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 40 km e offre una connettività affidabile 1 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1490 nm Rx, 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-BX40-U
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP1GBX40DES
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Standard del settore	IEEE 802.3 1000BASE-BX40

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nmTx/1490nmRx
	1310nmTx/1490nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3,713,222 hours
Consumo energetico	< 1.6W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	3.7 in [9.4 cm]
Larghezza del Pacco	4.5 in [11.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - SFP Transceiver
-----------------------------	---------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.