

Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

N° de produit: SAT2IDEADP



L'adaptateur SATA vers disque dur IDE SAT2IDEADP vous permet d'utiliser vos disques durs IDE 2,5/3,5 pouces (PATA) dans la plupart des SATA de StarTech.com. L'adaptateur SATA-IDE offre une construction tout en métal qui garantit une durabilité optimale. De plus, il est entièrement compatible avec les disques durs IDE jusqu'à ATA-133 (133 Mo/s).

Le type de montage unique de l'adaptateur SATA/IDE permet de le monter aisément sur un disque dur IDE/ATA et de l'insérer dans la baie d'une station d'accueil pour disque dur SATA pour une récupération rapide et facile des données provenant d'anciens lecteurs de disque dur. L'adaptateur peut également servir à installer des disques durs IDE dans des ordinateurs de bureau SATA ou dans toute autre situation qui nécessite le raccordement d'un disque dur IDE par le biais d'une connexion Serial ATA.

L'adaptateur de disque dur SAT2IDEADP est compatible avec la plupart des stations d'accueil pour lecteur de disque dur et des duplicateurs de disque dur SATA de StarTech.com.

Bénéficie d'une garantie de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez d'anciens disques durs IDE/PATA dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA
- Installez un disque dur IDE/PATA dans un ordinateur ne possédant que des ports SATA
- Récupérez facilement les données d'un disque dur IDE 2,5 pouces (d'ordinateur portable) en

connectant celui-ci à un ordinateur ou une station d'accueil SATA

- Pour les techniciens qui doivent travailler avec toute une variété d'anciennes et de nouvelles technologies

Spécifications techniques

- Prend en charge les disques durs IDE à 40 broches (3,5 pouces) et 44 broches (2,5 pouces)
- Construction durable en métal
- Compatible avec la plupart des stations d'accueil et des dupicateurs de disque dur SATA 3,5 pouces de StarTech.com
- Prise en charge des disques durs à grande capacité avec LBA 48 bits
- Conformité aux spécifications SATA révision 1.0
- Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 Mo/s
- Trous de montage pour disques durs IDE de format 2,5 et 3,5 pouces

Matériel


Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	IDE (ATA)
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	JMicron - JM20330
Prise en charge du LBA	48-bit

Performance

RAID	Non
------	-----

Connecteur(s)

Types de connecteur	SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
---------------------	---



Connecteurs de disque IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces)

LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)

Connecteurs hôte SATA (7 broches , données)

Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d'exploitation

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 8 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.0 in [10.1 cm]
Largeur du produit	3.1 in [78 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [26 mm]
Poids du produit	3.7 oz [104 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	4.3 in [11 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]



Poids brut 7.7 oz [218 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet

- Adaptateur SATA vers IDE
- Câble IDE 40 broches
- Câble IDE 40 broches vers 44 broches avec alimentation
- Câble d'alimentation SP4 vers LP4
- Jeu de vis de montage
- Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

