

## Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

ID del Producto: SAT2M2NGFF25



Aumente de forma significativa el rendimiento del sistema al reemplazar su unidad de disco duro SATA de 2,5" con una unidad de disco SSD M.2, mediante el adaptador M.2 SSD a SATA (modelo SAT2M2NGFF25).

El adaptador M.2 a SATA incluye una caja cerrada que sirve de protección de la unidad de disco SSD NGFF ("Next Generation Form Factor", tamaño compacto de próxima generación). Esta protección adicional permite utilizar la unidad M.2 sin problema alguno, en el caso de entornos que requieran un mayor nivel de durabilidad, como en el intercambio en caliente de bahías de unidades, o bien al utilizar estaciones de conexión de discos SATA externos.

El utilizar una unidad de disco SSD M.2 en lugar de una unidad convencional de disco permite aprovechar al máximo el potencial del controlador SATA III, ya que se reducen los cuellos de botella en las transferencias de datos, pues se alcanzan velocidades de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps: solución ideal para mejorar el rendimiento de una matriz HyperDuo.

Para más amplia compatibilidad con las unidades de disco SSD M.2 más comunes, el adaptador SAT2M2NGFF25 es compatible con varias alturas de unidad, incluidas: 2230, 2242, 2260, 2280.

El modelo SAT2M2NGFF25 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Acceda a unidades M.2 desde una fuente externa, como una caja de unidad de disco SATA o una estación de conexión
- Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad M.2 (NGFF) mediante un ordenador con SATA estándar
- Convierta una unidad M.2 no utilizada en una unidad de estado sólido SATA convencional de 2,5"
- Utilice una unidad M.2 con cualquier disco SATA de 2,5"

## Características

- Proteja su SSD M.2 (NGFF) en cualquier aplicación de 2,5" al utilizarlo con la caja cerrada
- Agregue rendimiento M.2 SSD a cualquier sistema informático, mediante la conversión M.2 a SATA
- Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (2230, 2242, 2260, 2280)
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Admite cajas de factor de forma SATA de 2,5" de 9,5 mm o superior
- No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Instalación de la Unidad	Fijo
Altura(s) posible(s) de la unidad	2242
	2260
	2280
	2230

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia	6 Gbps
-----------------------	--------



de Datos Máxima	
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Soporta Hot Swap	No
Especificaciones Generales	No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

---

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Conectores del Host	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humedad	HR 5% a 95%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [98 mm]
Ancho del Producto	2.7 in [68 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [54 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- Adaptador de SSD M.2 NGFF a disco SATA de 2,5"
- Mini destornillador
- Manual de Instrucciones
- Kit de montaje para disco SSD
- Kit de montaje para caja

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

