

Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

ID del Producto: SAT2MSAT25



El Gabinete Adaptador para SSD SATA 2.5 pulgadas a Mini SATA, SAT2MSAT25 permite convertir un mini-SSD mSATA (Mini SATA) en un SSD SATA de 2.5 pulgadas para utilizar donde quiera que se pueda usar un disco SATA de 2.5 pulgadas.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Equipado con todos los puntos de montaje estándares que emplean los discos duros de 2.5 pulgadas comunes, este convertidor se puede instalar en Gabinetes para Disco Duro Externo, Estaciones de Acoplamiento para Disco Duro o en computadores de escritorio o laptops. El gabinete también ofrece un diseño único que permite un pass-through de datos sin que se produzcan cuellos de botella durante la conversión, posibilitando que el disco mSATA funcione tan rápido como le permita el host del sistema/interfaz.

Fabricado en aluminio y plástico, este convertidor cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas común
- Permite recuperar/copiar datos desde un disco mSATA (Mini SATA) antiguo

- Para integradores de sistemas que necesitan utilizar un disco mSATA en un sistema para dos discos, con un SSD para el sistema operativo y un disco duro convencional para el almacenamiento
- Ideal para técnicos de sistemas que necesitan acceder a un disco mSATA desde una computadora equipada con SATA estándar
- Para profesionales de IT que buscan tener acceso a un disco mSATA (Mini SATA) desde una fuente externa, como por ejemplo un gabinete o docking station para disco SATA

Características

- Soporta Discos de Estado Sólido de factor de forma mSATA (Mini SATA)
- Alojamiento para SATA 2.5 pulgadas
- Diseño pass-through para datos/alimentación SATA
- Fabricado en aluminio y plástico
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo

Rendimiento

RAID	No
------	----

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
Conectores del Host	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

Software



Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8.1 mm]
Peso del Producto	1.8 oz [52 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [117 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>convertor mSATA a SATA 2,5 pulgadas</p> <p>Tornillos de Montaje</p> <p>Manual de Instrucciones</p>
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.