


Adaptateur M.2 SATA SSD vers 2.5in SATA - Convertisseur M.2 NGFF vers SATA - 7mm
- Support à Cadre Ouvert - Adaptateur pour Disque Dur M2 - Non Compatible avec NVMe

N° de produit: SAT32M225



Améliorez considérablement les performances de votre système en ajoutant la vitesse d'un SSD SATA M.2 à toute application SATA 2,5" avec cet adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5".

Exploitez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III, avec un SSD SATA M.2, en réduisant le goulot d'étranglement de votre transfert de données avec des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 6 Gbit/s. Cet adaptateur SATA NGFF M.2 vers SATA peut également vous permettre de faire des économies en réduisant votre consommation d'énergie par rapport aux lecteurs classiques.

Cet adaptateur SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces offre une configuration simple et rapide sans pilote à installer. Le matériel de montage est également inclus avec l'adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA pour une installation rapide.

Le convertisseur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces contribue à protéger l'intégrité de votre disque grâce à un cadre ouvert optimisant la dissipation de la chaleur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transformez un disque M.2 (NGFF) inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire
- Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique SATA standard
- Accédez à des disques M.2 (NGFF) à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

Spécifications techniques

- **AUGMENTER LES PERFORMANCES DU SYSTÈME** : Augmente les performances du système, ajoute la vitesse d'un SSD M2 dans n'importe quelle application SATA 2,5" avec l'adaptateur SSD M2 vers SATA 2,5", la conception ouverte maximise la dissipation de la chaleur
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : Le convertisseur M2 vers SATA prend en charge les disques d'état solides M2 SDD de pleine longueur/compatible avec d'autres tailles (2230/2242/2260 et 2280 : 2230/2242/2260 et 2280) ; NOTE : Incompatible SSD M.2 NVMe ou AHCI PCIe
- **VITESSES DE TRANSFERT ACCRUES** : Utilisez le contrôleur SATA III avec un SSD M2, réduit le goulet de transferts de données avec des vitesses de transfert jusqu'à 6Gbps ; Température de fonctionnement : -40°C à 185°C, prend en charge SSD SATA M2 à clé B/M+B
- **CONFIGURATION FACILE** : L'adaptateur de disque dur M2 offre une config. sans pilotes à installer, matériel inclus avec l'adaptateur M2 SSD vers SATA ; supporte les baies SATA de 7 mm ou plus de 6,3cm. Non compatible avec les SSD M.2 NVMe ou AHCI PCIe
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Choix des pros de l'IT depuis plus de 30 ans, cet adaptateur SATA M.2 2,5" conforme à la norme TAA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite basée en Amérique du Nord 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Installation du disque	Fixe
Hauteurs de lecteur prises en charge	2230

2242

2260

2280

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non
Spécifications générales	Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC / 12V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
-------------------------------	--------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit	2.8 in [7.0 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.3 oz [36.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.9 oz [110.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur de disque SSD M.2 NGFF vers SSD SATA 2,5 pouces
	1 - Kit de vis de montage
	1 - Manuel d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis