


Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

N° de produit: SAT32MSAT257



Grâce à l'adaptateur mSATA vers SATA SAT32MSAT257, augmentez nettement la performance de votre système en ajoutant la vitesse d'un disque SSD mSATA à toute application SATA 2,5 pouces.

Utilisez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III avec un disque SSD mSATA réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. Les disques SSD mSATA vous permettent également de faire des économies en diminuant votre consommation d'énergie par rapport à des disques à plateau standard.

Protégez la longévité de votre disque avec une conception à cadre ouvert qui assure une dissipation maximale de la chaleur.

Le SAT32MSAT257 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Transformez un disque SSD mSATA inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire
- Récupérez/sauvegardez les données d'un disque SSD mSATA à partir d'un système informatique SATA standard
- Accédez à des disques SSD mSATA à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

Spécifications techniques

- Support en aluminium à cadre ouvert
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge de baies SATA 2,5 pouces de 7 mm ou plus
- Boîtier compact SATA 2,5 po
- Prise en charge des lecteurs à état solide (SSD) mSATA de format standard

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	mSATA (Mini SATA)
Installation du disque	Fixe

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Conditions



environnementales

Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 3.9 in [100 mm]
Largeur du produit 2.8 in [70 mm]
Hauteur du produit 0.3 in [7 mm]
Poids du produit 4.0 oz [114 g]

Informations d'emballage

Package Length 5.7 in [14.4 cm]
Package Width 6.9 in [17.4 cm]
Package Height 0.1 in [3 mm]
Poids brut 1.2 oz [33 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur de disque SSD mSATA vers SSD SATA 2,5 pouces
Kit de fixation (2 vis de fixation pour le disque, 4 vis de fixation pour l'adaptateur)
Manuel d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

