

Juniper SFP-FE20KT15R13-kompatibel SFP sändarmodul - 100BASE-BX10-D (nedströms)

Produkt ID: SFPFE20KT5R3



SFPFE20KT5R3 är Juniper SFP-FE20KT15R13-kompatibel nedströms fiber SFP-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFPFE20KT3R5. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 100BASE-BX10-D-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 20 km och ger tillförlitlig 100 MbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 100 Mbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 20 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 3,713,222 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper SFP-FE20KT15R13 garanterad
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Stöds av 3 års garanti
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industristandarder	IEEE 802.3 100BASE-BX10-D

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	20 km (12.4 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1550nmTx/1310nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja

	Kompatibla nätverk	100 Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3,713,222 hours
Kontakt(er)	Connector A	1 - SFP-plats
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex
Utseende	Produktlängd	2.6 in [65.0 mm]
	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]
Förpackning	Paketets längd	4.4 in [11.2 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [58.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP Transceiver
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.