

SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Produkt-ID: SAT32MSATM



Mit dem SATA-auf-mSATA-Adapter SAT32MSATM können Sie ein mSATA-SSD an jeden standardmäßigen SATA-Port anschließen. So ist er hervorragend für das Anschließen eines mSATA-SSD an ITX-Computersysteme geeignet, die keinen mSATA-Port haben.

Mit dem Adapter können Sie die Geschwindigkeit eines schnelleren Laufwerks nutzen, indem Sie ein mSATA-SSD an einen SATA-fähigen Desktop-Computer anschließen. Kürzere Boot-Zeit und höhere Leistung bei regulärem Betrieb.

Für eine problemlose, werkzeuglose Installation bei möglicherweise begrenztem Platz kann der Adapter direkt im SATA-Port eingebaut und angeschlossen werden.

Der SAT32MSATM wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren Sie Ihr primäres Betriebssystem auf einem schnelleren SSD-Laufwerk, und nutzen Sie die größere standardmäßige HDD im selben System für die Massenspeicherung
- Fügen Sie einem ITX-Computersystem mit ausschließlich Standard-SATA-Ports ein mSATA-Laufwerk hinzu

Merkmale

- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützung für 1.8v/3.3v SSD
- Montage im SATA-Port

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	mSATA (Mini SATA)
Laufwerkinstallation	Fest

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz
Hostanschlüsse	SATA (7-polig, Daten) Molex (4-polig, PWM)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Lagertemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Feuchtigkeit	Betrieb 20 % bis 80 % Lagerung 15 % bis 90 %

Physische Eigenschaften

Produktlänge	3.0 in [76.0 mm]
--------------	------------------



Produktbreite	1.6 in [41.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [7.0 mm]
Produktgewicht	0.5 oz [14.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [35.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	SATA-auf-mSATA-Adapter
	SATA Power-auf-4-pol-LP4-Netzadapter
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

