

## Gabinete USB 2.0 para Disco Duro SATA de 3.5 Pulgadas - Negro

ID del Producto: SAT3510BU2V




Esta caja de disco duro externo (de color negro) permite instalar una unidad de disco duro SATA de 3,5" para la conexión con una computadora mediante USB 2.0: una solución económica para una amplia gama de aplicaciones, como el uso compartido de archivos y aplicaciones entre PCs de escritorio y laptops, el archivado de datos, o bien simplemente copias de seguridad de unidades de disco duro existentes, a fin de preservar la seguridad de los datos. Las unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) se pueden utilizar para aumentar considerablemente las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de una computadora.

Diseñada con los sistemas informáticos modernos en mente, esta caja de unidad de disco duro USB 2.0 SATA es compatible con lo último en unidades SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 3.5" y se caracteriza por un elegante y resistente material que resulta muy vistoso como parte de cualquier sistema MAC o PC.

el gabinete es compatible con una amplia gama de sistemas operativos Windows, Mac OS 9.0 y superior, Linux, así como Mac X Leopard de Apple, incluyendo su revolucionaria función de copia de seguridad automática, "Time Machine" (máquina del tiempo).

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para computadoras de escritorio, laptops o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre computadoras en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Permite recuperar datos de un disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

## Características

- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Chasis de aluminio liviano y durable
- Compatible con discos duros SATA revisión 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3.5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de	SunplusIT - SPIF301

## Chips

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM

---

### Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB B (4 pines)

---

### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

### Indicadores

Indicadores LED	1 - Alimentación/actividad (verde)
-----------------	------------------------------------

---

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	115V AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

---

### Requisitos

## Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 70°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad	HR 5% ~ 95%

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	7.6 in [19.3 cm]
Ancho del Producto	1.2 in [3.1 cm]
Altura del Producto	4.4 in [11.3 cm]
Peso del Producto	11.5 oz [325 g]

---

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	10.3 in [26.2 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [95 mm]
Altura de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	22.9 oz [650 g]

---

## Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete para Disco Duro de Aluminio
	1 - Base de Plástico
	1 - Cable USB 2.0
	1 - Kit de Tornillos
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

