

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Juniper SFP-GE40KT15R13 -
1000BASE-BX40-D

ID prodotto: SFPGE40KT5R3



Il SFPGE40KT5R3 è un modulo ricetrasmittitore SFP in fibra compatibile con Juniper SFP-GE40KT15R13 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Juniper®. Offre una connettività affidabile 1 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-BX40-D a una distanza massima di 40 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con JuniperSFP-GE40KT15R13
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Standard del settore	IEEE 802.3 1000BASE-BX40-D

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1550nmTx/1310nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3,713,222 hours
	Consumo energetico	< 1.6W
Connettore/i	Connettore A	1 - Slot SFP
	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]
Informazioni confezione	Lunghezza Confezione	4.4 in [11.2 cm]
	Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP
Informazioni sulla garanzia	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.