


30 cm SATA-naar-rechtshoekige-SATA seriële ATA-kabel

Productcode: SATA12RSA1



De SATA12RSA1 rechtshoekige SATA-kabel (30 cm) heeft één rechte en één rechtshoekige (7-pins) dataverbinding, waardoor de kabel parallel aan de drivepoorten loopt – ideaal voor de aansluiting op nauwe plaatsen en waardoor de drive, indien nodig, in de systeembehuizing kan worden geïnstalleerd.

De kabel is ook compact waardoor de luchtstroom in uw computerbehuizing wordt verbeterd en minder warboel ontstaat, zodat de behuizing schoon en koel blijft.

Uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit en ontworpen voor optimale prestaties en betrouwbaarheid ondersteunt deze 30 cm SATA-kabel de volledige SATA 3.0-bandbreedte (tot 6 Gbps) bij gebruik in combinatie met SATA 3.0 compatibele drives en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen



- 1x SATA-connector
- 1 rechtshoekige SATA-connector
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 30 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Gewicht product	0.4 oz [11 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 0.6 oz [17 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 30 cm SATA-naar-rechtshoekige-SATA seriële ATA-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

