Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad

ID del Producto: SH39LK

Este cajón 3U de almacenamiento con seguro y fondo de 23cm, modelo SH39LK, es una solución de almacenamiento para armarios y racks de 19 pulgadas, la cual facilita el mantenimiento seguro de hardware de servidores y accesorios de racks/armarios. Este cajón de almacenamiento 3U está fabricado con acero de servicio pesado y una puerta frontal con seguro, lo cual permite mantener a salvo hardware y accesorios necesarios. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este cajón con seguro requiere solo 3U de espacio en cualquier armario/rack de 19 pulgadas y ofrece una solución de almacenamiento que ocupa menos espacio que racks con alambre o armarios de tamaño mediano o grande: solución perfecta para salas de servidores pequeñas o entornos con espacio reducido, pero donde la seguridad es esencial.

El cajón 3U de almacenamiento con seguro viene ensamblado de fábrica e incluye los accesorios necesarios para una instalación sencilla.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Aplicaciones

• Almacenamiento seguro de hardware de servidores y accesorios de racks

• Soluciones de almacenamiento para salas de servidores pequeñas

Características

• El cajón de almacenamiento para rack viene con una puerta frontal con cerradura

• Este cajón de almacenamiento se puede montar en cualquier rack o armario estándar de 19".

• Este cajón de almacenamiento cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

• Cuenta con un diseño compacto

• Se envía completamente montado

• El cajón de almacenamiento ha sido fabricado en acero de servicio pesado

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Tipo de Marco	Acero
	Altura U	3U
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad con llave
	Gestión de cables	No
	Estándares Industriales	EIA RS310-C
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	50.0 lb [22.7 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Ancho Interno	17.0 in [43.2 cm]

	Altura Interna	5.0 in [127.0 mm]
	Profundidad Interna	9.0 in [22.9 cm]
	Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
	Ancho del Producto	9.1 in [23.0 cm]
	Altura del Producto	5.2 in [13.3 cm]
	Peso del Producto	8.9 lb [4.0 kg]
	Profundidad Mínima de Montaje	9.0 in [22.9 cm]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	20.1 in [51.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.7 in [27.2 cm]
	Altura de la Caja	6.1 in [15.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.3 lb [4.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cajón de almacenamiento (con seguro) de dispositivos multimedia
		2 - Llaves
		1 - Incluye Hardware de Montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.