

Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable

N° de produit: SH39LK



Le tiroir de stockage verrouillable 3U de 23 cm de profondeur pour montage en rack SH39LK offre une solution de stockage « en rack » pour les racks et les armoires de 19". Présentant une construction en acier robuste et une porte avant verrouillable, ce tiroir de stockage 3U vous permet de sécuriser le matériel et les accessoires essentiels en toute simplicité. Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Nécessitant seulement 3U d'espace dans un rack ou une armoire de 19", le tiroir verrouillable offre une solution de rangement moins encombrante qu'une armoire de stockage ou une étagère métallique de taille standard ou même intermédiaire. C'est l'idéal pour les petites salles de serveurs ou les environnements où l'espace est réduit au minimum (mais où la sécurité est impérative).

Le tiroir de stockage verrouillable 3U est livré entièrement assemblé et inclut les accessoires requis pour une installation simple.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Sécurisez le matériel de serveur et les accessoires de rack
- Solutions de stockage pour les petites salles de serveurs

Spécifications techniques

- Porte avant verrouillable
- Design compact
- Livré complètement assemblé
- Acier robuste
- Montage dans tout rack ou toute armoire standard de 19"
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	3U
Caractéristiques de la porte avant	Verrouillage sécurisé à clé
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA RS310-C

Performance

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.0 in [43.2 cm]
Hauteur interne	5.0 in [12.7 cm]
Profondeur interne	9.0 in [22.9 cm]
Poids du produit	8.9 lb [4.0 kg]



Profondeur de
montage minimale 9.0 in [22.9 cm]

Informations
d'emballage

Package Length 19.9 in [50.6 cm]

Package Width 10.8 in [27.4 cm]

Package Height 5.9 in [15 cm]

Poids brut 10.2 lb [4.6 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Tiroir de stockage verrouillable

Clés

Paquet de quincaillerie de fixation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

